

ZEN

ZFC-012 SETUP SHEET

●Driver 橋本 努 ●日付 2013.04.7 ●気温 ●湿度
●サーキット名 谷田部アリーナ ●インドア アウトドア
●サイズ 大きい 中間 小さい ●路面 アスファルト カーペット その他
●グリップ 高い 中間 低い ●グリップ剤使用可否 可 不可
●ギャップ フラット 中間 バンピー
●備考 谷田部ラウンドレース第2戦 TQ&優勝

FRONT

●タイヤ ZEN 接着整形済みラバースポンジ 35 ●ホイール ZEN ●タイヤ径 51mm
●グリップ剤 有 無 メーカー コラリー-TC2+ 塗布時間 5分 ●塗幅 50%

サスアームタイプ F104 F103 その他
サスアーム種類 タミヤ ハード
キャンバー角 1.0 トー角 +0.5
フロントスプリング ZEN ミディアム
車高 3.5mm リバウンド 0mm

フロントウイング テック タイプB
備考


スペーサー位置		アップライト種類	
	4枚 mm	ZENトレール <input checked="" type="checkbox"/>	他社メーカー名
	1枚 mm	<input type="checkbox"/> インライン	<input type="checkbox"/> トレール
	枚 mm	トレール量 mm	アップライト位置
	枚 mm	<input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 後	

メモ ホイールシム1mm追加


REAR

●タイヤ ZEN接着整形済みスーパーソフト ●ホイール ZEN ●タイヤ径 52mm
●グリップ剤 有 無 メーカー コラリー-TC2+ ●塗布時間 20分 ●塗幅100%

●サイドバー L型 ストレート ●サイドスプリング ヨコモ スーパーソフト
ブッシュ 2mm 3mm




ピッチングダンパー
メーカー ZEN 取り付け位置 前 中 後



モーターマウント種類 ZEN その他
ハイトアダプター 0.5mm
穴位置 上 下 車高 4.0mm


リアウイング
メーカー ZEN 3D
ボディ ZEN FI
備考



メモ
リヤシャフトは
カーボンを使用

●バッテリー種類
LiPo ロング LiPo ショート
LiPo ショート 1セル(薄型)
LiFe

●搭載方法 縦積み 横積み



●モーター コラリー 21.5T
●スパー / ピニオン / 指数
91T / 43T / 77
●ジャイロメーカー ZEN
OFF ON ゲイン 35%

●アンプ フタバMC950 ●設定メモ ノンブースト仕様 周波数Minロード1000 MAXロード2000

メモ この車は、ステアリングクランクを使用した実験車両です。
ノーマルの仕様よりより曲がる車になっていますのでリヤ周りのセットは応用すると丁度良い弱アンダーになると思います